

VS-A-F-IP67-BK - Montageram

1658668

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1658668>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Montageram, IP67, för Freenet-system, för rund monteringsöppning, med tätning, utan fästskruvar, färg: svart

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1658668
Antal/förp.	5 Styck
Minsta beställningsantal	5 Styck
Försäljningskod	ABNND A
Produktnyckel	ABNND A
GTIN	4046356163200
Vikt per styck (inklusive förpackning)	6,6 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	5,73 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	DE

VS-A-F-IP67-BK - Montageram

1658668

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1658668>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Montageram
Användning	Freenet
Konstruktion	Variant 6
Poltal	8
Anslutning	RJ45
Antal kortplatser	1


Isoleringsegenskaper

Nedsmuttningsgrad	2
-------------------	---

Elektriska egenskaper

Överföringsmedium	Koppar
-------------------	--------

Mått

Måttskiss	
Bredd	36 mm
Höjd	36 mm
Djup	27,5 mm
Längd	27,6 mm

Materialuppgifter

Färg	svart
Material	Plast
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Material, packning	NBR
Material tätning, planpackning	NBR
Kåpans material	Plast
Material kåpans yta	PA, ljusgrå
Material, kontaktyta	Au/Ni
Material kontaktinsats	polyester GF

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

VS-A-F-IP67-BK - Montageram

1658668

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1658668>



Anslutningsfrekvens	≥ 1000
---------------------	-------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden


Kapslingsklass	IP65/IP67
Drifttemperatur	-40 °C ... 80 °C

Montering

Monteringssätt	Montering från framsidan
----------------	--------------------------

Ritningar

Måttskiss



Monteringsöppning

VS-A-F-IP67-BK - Montageram

1658668

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1658668>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440392
ECLASS-15.0	27440392

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-A-F-IP67-BK - Montageram

1658668

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1658668>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com