

PSD-S WIN STARTERKIT/UL - Trådlösa element



2701564

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2701564>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Startpaket med C UL US-godkännande för det trådlösa signalpelarsystemet WIN, bestående av en master med antenn, tre slavar, nio LED konstantljuselement (röd, gul, grön), tre anslutningselement, tre monteringsfötter med integrerat rör, programvaru-CD, USB-kabel (3 m), fyra gummifötter och monteringsmaterial för väggmontering av mastern

Fördelar

- Repeater för utökning av räckvidden är integrerad i varje trådlöst element
- Komplettering av befintliga signalpelare utan extra kablage
- Kan drivas parallellt med andra trådlösa applikationer
- Samtidig registrering av upp till 50 trådlösa element
- Störningsindikering per e-post möjlig
- Räckvidd för ett trådlöst element vid fri sikt upp till 300 m

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2701564
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Produktnyckel	DRL115
GTIN	4046356801973
Vikt per styck (inklusive förpackning)	1 661,2 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	1 661,2 g
Ursprungsland	DE

PSD-S WIN STARTERKIT/UL - Trådlösa element

2701564

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2701564>



Setet består av

PSD-S WIN SL/UL - Trådlösa element

2701565

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2701565>



Slav med C UL US-godkännande för uppbyggnad eller utvidgning av det trådlösa signalpelarsystemet WIN, 24 V AC/DC, svart

PSD-S WIN MA/UL - Trådlösa element

2701664

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2701664>



Master med antenn för det trådlösa signalpelarsystemet WIN, med USB-gränssnitt, spänningsförsörjning via USB-gränssnitt, programvaru-CD, USB-kabel (3 m), fyra gummifötter och monteringsmaterial för väggmontering av mastern.

PSD-S WIN STARTERKIT/UL - Trådlösa element

2701564

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2701564>



PSD-S OE LED RD - Optiskt element

2700107

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2700107>

LED-konstantljus-element, 24 V AC/DC, röd



PSD-S OE LED YE - Optiskt element

2700122

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2700122>

LED-konstantljus-element, 24 V AC/DC, gul



PSD-S WIN STARTERKIT/UL - Trådlösa element

2701564

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2701564>



PSD-S OE LED GN - Optiskt element

2700119

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2700119>

LED-konstantljus-element, 24 V AC/DC, grön



PSD-S CE-TM SPRING - Anslutningselement

2700092

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2700092>

Anslutningselement med fjäderkraftplintar för rörmontering



PSD-S WIN STARTERKIT/UL - Trådlösa element

2701564

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2701564>



PSD-S ME BT 110 - Monteringsmaterial

2700156

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2700156>



Fot med integrerat rör, 110 mm hög, svart

Tekniska data

Artikelegenskaper

Leveransomfång	1 master med antenn inkl. tillbehör, 3 slavar, 9 optikelement med konstant LED-ljus (3 vardera röda, gula, gröna), 3 fötter med integrerat rör, 3 anslutningselement (dragfjäder), USB-kabel (3 m), programvaru-CD
----------------	--

Gränssnitt

Funktioner


Radiogodkännanden	USA, Kanada
Stöd för olika länder	USA
	Kanada

EMC-data

Elektromagnetisk påverkan	Överensstämmelse med direktiven: FCC part 15.249 / IC: RSS-210 Issue 8, RSS-GEN Issue 4, RSS-102 Issue 4
---------------------------	--

Ritningar

Måttskiss




Master

PSD-S WIN STARTERKIT/UL - Trådlösa element

2701564

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2701564>



Signalpelare från elementen i startpaketet

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com