

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67 - Montageram



1689080

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1689080>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



RJ45-montageram, IP67, för modulära honinsatser (Keystone), för fyrkantig monteringsöppning, med tätning, utan fästsruvar, färg: grå

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1689080
Antal/förp.	5 Styck
Minsta beställningsantal	5 Styck
Försäljningskod	ABNNDB
Produktnyckel	ABNNDB
GTIN	4017918863623
Vikt per styck (inklusive förpackning)	7,1 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	6,8 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	DE

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67 - Montageram



1689080

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1689080>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Montageram
Användning	Modulär användning
Konstruktion	RJ45
Poltal	8
Anslutning	RJ45
Antal kortplatser	1


Isoleringsegenskaper

Nedsmutsningsgrad	2
-------------------	---

Elektriska egenskaper

Överföringsmedium	Koppar
-------------------	--------

Mått

Måttskiss	
Bredd	32,6 mm
Höjd	32,6 mm
Djup	16 mm
Längd	16,3 mm

Materialuppgifter

Färg	grå
Material	Plast
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Material, packning	NBR
Material tätning, planpackning	NBR
Kåpans material	Plast
Material kåpans yta	PA, ljusgrå
Material, kontaktyta	Au/Ni
Material kontaktinsats	polyester GF

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 1000
---------------------	--------

Miljö- och livslängdsvillkor

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67 - Montageram



1689080

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1689080>

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP65/IP67
Drifttemperatur	-40 °C ... 80 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 55 °C

Montering

Monteringssätt	Montering från framsidan
----------------	--------------------------

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67 - Montageram


1689080

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1689080>



Ritningar

Måttskiss



Monteringsöppning

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67 - Montageram



1689080

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1689080>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440392
ECLASS-15.0	27440392

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---