

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP20 - Montageram




1689433

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1689433>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

RJ45-montageram, enkel, IP20, för modulära honinsatser (Keystone), utan fästskruvar



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1689433
Antal/förp.	5 Styck
Minsta beställningsantal	5 Styck
Försäljningskod	ABNADA
Produktnyckel	ABNADA
GTIN	4017918910334
Vikt per styck (inklusive förpackning)	3,41 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	2,95 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	DE

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP20 - Montageram

1689433

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1689433>



Setet består av

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP20 - Montageram

1689433

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1689433>



RJ45-montageram, enkel, IP20, för modulära honinsatser (Keystone), utan fästskruvar

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP20 - Montageram



1689433


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1689433>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Montageram
Användning	Modulär användning
Konstruktion	RJ45
Poltal	8
Anslutning	RJ45
Antal kortplatser	1

Mått

Måttskiss	
Bredd	35,5 mm
Höjd	22,5 mm
Djup	13,4 mm

Materialuppgifter

Färg	grå
Material	Plast
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Material, packning	NBR
Kåpans material	Plast
Material kåpans yta	PA, ljusgrå
Material, kontaktyta	Au/Ni
Material kontaktinsats	polyester GF

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP20
Drifttemperatur	-40 °C ... 80 °C

Montering

Monteringssätt	Montering från framsidan
----------------	--------------------------


VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP20 - Montageram

1689433

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1689433>



Ritningar



Monteringsöppning

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP20 - Montageram



1689433

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1689433>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
ECLASS-15.0	27440210

ETIM

ETIM 9.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1689433

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1689433>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com