

HC-B 10-TMS-SD-IP65 - Skyddslock

1690781

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1690781>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



HEAVYCON ADVANCE IP65 skyddslock B10, för chasssidan, med skruvlås, med fånglina, fånglinans öglediameter 3 mm

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1690781
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF7AZC
Produktnyckel	AF7AZC
GTIN	4017918890674
Vikt per styck (inklusive förpackning)	49,25 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	44,27 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	DE

HC-B 10-TMS-SD-IP65 - Skyddslock

1690781

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1690781>




Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Skyddslock
Kapslingstyp	Skyddslock
Konstruktion	B10
Packning tillgänglig	ja

Mått

Måttskiss	
Bredd	55 mm
Höjd	39,3 mm
Längd	102,5 mm
Diameter	3,5 mm

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Material, packning	NBR
Material, skyddslock	PA
Material, låsbygel	Rostfritt stål

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Låstyp	Skruv
--------	-------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP65
Drifttemperatur	-20 °C ... 100 °C

Montering

Montageanvisning	Låsskruvens åtdragningsmoment 3 Nm
------------------	------------------------------------

HC-B 10-TMS-SD-IP65 - Skyddslock


1690781

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1690781>



Ritningar

Måttskiss



Måttskiss

HC-B 10-TMS-SD-IP65 - Skyddslock

1690781

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1690781>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-15.0	27440208
ECLASS-15.0	27440208

HC-B 10-TMS-SD-IP65 - Skyddslock

1690781

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1690781>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com