

SACB-8/ 8-L-10,0PUR - Splittbox



1695171

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1695171>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Splittbox, poltal: 4, kodning: A, statusindikering: ja, PNP

Fördelar

- Säker i fält tack vare robust kapsling och höga skyddsklasser
- Bekväm: ökad maskintillgänglighet genom snabb och enkel diagnostik

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1695171
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	02
Produktnyckel	AF3CBA
GTIN	4017918177652
Vikt per styck (inklusive förpackning)	1 206,3 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	1 206,3 g
Ursprungsland	PL

SACB-8/ 8-L-10,0PUR - Splittbox

1695171

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1695171>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Splittbox
Poltal	4
Kodning	A


Elektriska egenskaper

Märkspänning U_N	24 V DC
--------------------	---------

Signalering

Statusindikering finns	ja
------------------------	----

Mått

Måttskiss	
Bredd	54 mm
Höjd	19 mm
Längd	127 mm

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Material, kontakt	CuSn
Material, kontaktyta	Ni/Au
Material kontaktinsats	PA

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP65
	IP67
Drifttemperatur	-25 °C ... 75 °C


SACB-8/ 8-L-10,0PUR - Splittbox

1695171

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1695171>

Ritningar

Måttskiss




SACB-8/ 8-L-10,0PUR - Splittbox

1695171

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1695171>




Schematisk ritning



M12-kontakt hona, 4-polig

Kopplingsschema



SACB-8/ 8-L-10,0PUR - Splittbox

1695171

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1695171>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440108
ECLASS-13.0	27440108

SACB-8/ 8-L-10,0PUR - Splittbox

1695171

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1695171>



Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com