

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Diag+, diagnosmjukvara för INTERBUS- och PROFINET-nätverk, andra användningsområden är t.ex. driftsättning och underhåll.

Produktbeskrivning

Diag+ är en diagnostikmjukvara som är speciellt anpassad för PROFINET- och INTERBUS och som både rapporterar nätverksfel och indikerar de aktuella tillstånden för styrsystem och apparater.

Statusinformation, kontrollfunktioner, klartextmeddelanden och översikter ger snabb driftsättning, fellokalisering och bra orientering i PROFINET- och INTERBUS-anläggningar.

Fördelar

- Översikt över topologin för Ethernet-/PROFINET-enheter i 2D-grafik
- Visning av felmeddelanden med tips för felavhjälpning och detaljinformation om enhetstyp och enhetsläge
- Visning av färgsymboler för fel- och enhetsstillstånd
- Kvittering av INTERBUS-felmeddelanden
- Går att koppla ihop med andra mjukvaruverktyg som visualisering
- Administration av individuella rättigheter för olika användare

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2730307
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	DRDBAE
Produktnyckel	DRDBAE
Katalogsida	Sida 35 (C-6-2019)
GTIN	4017918606756
Vikt per styck (inklusive förpackning)	25,6 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	20 g
Tullnummer	49119900
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Konfigurations- och diagnostikprogramvara
Leveransomfång	programvara och online-dokumentation på CD

Systemegenskaper

Typ av mjukvara	On-Premises
Programvarans avsedda användning	Diagnostik

Licensinformation

Typ av licens	Enkelplatslicens
	Kostnadsfri mjukvara

Funktion

Grundfunktioner	Inläsning av installerad bussupbyggnad
	Visning av meddelanden som är sparade i styrsystemets meddelandeminne
	Information om Ethernet/PROFINET-enheters tillgänglighet
	Starta och stoppa INTERBUS-datatrafiken
	Diagnos av INTERBUS FO-sträckor (överföringskvalitet)
	En mängd ytterligare diagnostikfunktioner
Integrerad funktion	Diagnostik
	Utvärdering
	Idrifttagning
	Kommunikation
	Underhåll
	Datainsamling
	Funktionssäkerhet
Konfiguration	INTERBUS
	PROFINET
Diagnostik	INTERBUS
	PROFINET
Tillhörande maskinvara	INTERBUS-styrkort i generation 4, PROFINET Controller (endast Phoenix Contact)
Antal I/O-punkter	inte relevant

Systemkrav

Operatörsenheter	Tangentbord, mus
Operativsystem	Windows® 10 (32-Bit/64-Bit), från Build 1511
	Windows®11, från Build 22000.675
Processor	min. 2 GHz, x86-arkitektur
Hårddisk	min. 2 Gbyte
Arbetsminne	min. 2 Gbyte
Gränssnitt	seriellt gränssnitt, Ethernet, PCI

DIAG+ - Konfigurations- och diagnostikprogramvara



2730307

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2730307>

Webbaserad hantering	Internet Explorer från version 8
Understödda språk	tyska, engelska, franska, italienska, spanska, kinesiska
Bildskärmsupplösning	SXGA (1280 x 1024)

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27242501
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000809
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43233600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ej tillämplig, (EEE), får inte användas i EEE
---	---

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com