

CRIMPFOX-1,6-ER-1,50-GH - Crimptång

1772793

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1772793>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Crimptång, för IBS DSUB.../C



Fördelar

- Märkta insatser för precisionsbearbetning av motsvarande diametrar

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1772793
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	BH3136
Produktnyckel	BH3136
GTIN	4017918037406
Vikt per styck (inklusive förpackning)	310,5 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	5,71 g
Tullnummer	82032000
Ursprungsland	DE

CRIMPFOX-1,6-ER-1,50-GH - Crimptång



1772793

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1772793>

Tekniska data

Anmärkning

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Information om California Prop. 65 finns i tillverkardeklarationen under fliken "Nedladdningar"

Artikelegenskaper

Produkttyp

Crimpverktyg

Crimping

B-Crimp

Crimpställe 1

Area min.

0,14 mm²

Area max.

0,25 mm²

Crimpställe 2

Area min.

0,5 mm²

Area max.

1,5 mm²

Crimpställe 3

Area min.

0,3 mm²

Area max.

0,5 mm²

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Areaområde metriskt

0,14 mm² ... 1,5 mm²

Mått

Bredd

65 mm

Längd

195 mm

Materialuppgifter

Färg

svart (RAL 9005)

Material

Stål

CRIMPFOX-1,6-ER-1,50-GH - Crimptång

1772793

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1772793>



Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1772793>



EAC

Godkännande-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-1,6-ER-1,50-GH - Crimptång



1772793

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1772793>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-1,6-ER-1,50-GH - Crimptång



1772793

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1772793>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ej tillämplig, (EEE), får inte användas i EEE
---	---

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com