

PV-C PROTECTION CAP - Skyddskåpa

1785430

E-nummer: 1273557

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1785430>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Skyddskåpa, Artikelserie: SUNCLIX, färg: svart, Självvtätande, utan låsning, satsen består av:
1 skyddskåpa för kontakt- och 1 skyddskåpa för kopplingssida



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1785430
Antal/förp.	100 Styck
Minsta beställningsantal	100 Styck
Försäljningskod	ABLBZC
Produktnyckel	ABLBZC
GTIN	4046356569613
Vikt per styck (inklusive förpackning)	4,078 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	4,03 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Anmärkning

Allmänt	Själv tätande, utan låsning, satsen består av: 1 skyddskåpa för kontakt- och 1 skyddskåpa för kopplingssida (Oanslutna kontakter kan tätas för transport och underhåll med IP65/67-skyddskåpan.)
---------	--

Säkerhetsnotering

Säkerhetsnotering	• VARNING: Endast felfria produkter får tas i drift. Produkterna måste regelbundet kontrolleras beträffande skador. Ta genast defekta produkter ur drift. Byt ut skadade produkter. En reparation är inte möjlig. • VARNING: Produkten får endast installeras och driftsättas av elektrotekniskt kvalificerad fackpersonal, under iakttagande av följande säkerhetsnoteringer. Den kvalificerade personalen måste vara förtrogen med grunderna för elektroteknik. De måste ha tillräcklig kunskap för att kunna identifiera och undvika risker. Motsvarande symbol på förpackningen indikerar att elektroteknisk personal krävs för installation och drift. - VARNING: Kontakter får inte kopplas till eller från under elektrisk belastning. En användning som är felaktig eller inte följer föreskrifterna, kan leda till person- och/eller saksador. • Produkterna är avsedda för användningsområden inom konstruktionen av anläggningar, styrsystem och elektrisk utrustning. • Konfektionerade produkter får inte manipuleras eller öppnas på ett felaktigt sätt. • Använd endast motkontakter som är specificerade enligt angivna normer i de tekniska data (t.ex. de som är listade i produkttillbehör på webben under phoenixcontact.com/products). • Om produkten används direkt ihop med produkter från en tredje part ligger ansvaret hos användaren. - Vid driftspänningar > 50 VAC måste elektriskt ledande kontaktkapslingar jordas • Observera en fackmässigt korrekt anslutning av skydds- eller funktionsjorden. • Observera uppgifterna i de tekniska data. Uppgifterna finns angivna på följande ställen: - o På produkten - o På förpackningens etikett - o I den medlevererade dokumentationen - o På webben under phoenixcontact.com/products vid relevant produkt • Observera monteringsanvisningarna/design in-dokumenten för produkten i nedladdningsområdet på vår hemsida under phoenixcontact.com/products. • Skydda kontakter som inte är anslutna med en skyddskåpa. Lämpligt tillbehör finns i artikelns tillbehörsområde på webben under phoenixcontact.com/products vid relevant produkt • Kontakterna blir varma vid normaldrift. Beroende på omgivningsförhållandena kan kontaktens yta värmas upp
-------------------	--

PV-C PROTECTION CAP - Skyddskåpa



1785430

E-nummer: 1273557

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1785430>

ytterligare. I det här fallet är användaren ansvarig för att varningsanvisningar sätts upp (bsp. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

- Använd endast kontakten när den är fullständigt isatt och låst.
- Observera att dragbelastningen på kontakterna inte överskrider gränserna som har fastställts enligt gällande standarder.
- Beakta ledningens minimala böjningsradie. Dra ledningen utan att den vrids.

Artikelegenskaper

Produkttyp	Skyddskåpa
Produktfamilj	SUNCLIX
Delning	0 mm

Mått

Bredd	19 mm
Höjd	23,3 mm
Längd	59 mm
Delning	-

Materialuppgifter

Färg	svart
Isolationsmaterial	TPE

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP65/IP67 (se även beskrivningen i kontakternas monteringsanvisningar)
Drifttemperatur	-40 °C ... 85 °C

PV-C PROTECTION CAP - Skyddskåpa



1785430

E-nummer: 1273557

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1785430>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440192
ECLASS-15.0	27440192

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PV-C PROTECTION CAP - Skyddskåpa



1785430

E-nummer: 1273557

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1785430>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com