

KGS-MSTB 2,5/20 - Kabelkapsling



1805615

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1805615>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kabelhus, artikelserie: KGS-MSTB 2,5, bredd: 19,8 mm

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1805615
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	AAHZDD
Produktnyckel	AAHZDD
GTIN	4017918046620
Vikt per styck (inklusive förpackning)	28,98 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	28,75 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	PL

KGS-MSTB 2,5/20 - Kabelkapsling

1805615

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1805615>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kabelhus
Produktfamilj	KGS-MSTB 2,5
Poltal	20
Delning	0 mm

Montering

Kabelbygel

Åtdragningsmoment	0,3 Nm
-------------------	--------

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Isolationsmaterial	ABS
Isolationsgrupp	I
CTI enligt IEC 60112	600
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB

Mått

Bredd	19,8 mm
Höjd	55,8 mm
Delning	-

KGS-MSTB 2,5/20 - Kabelkapsling

1805615

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1805615>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27460402
ECLASS-15.0	27460402

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

KGS-MSTB 2,5/20 - Kabelkapsling



1805615

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1805615>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com