

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Systempaket, med följande innehåll:

- INTERBUS master-interface IBS ECO-LINK
- dokumentation, drivrutin, skärm
- adapterset med 0,5 m kabel, för försörjning av IBS ECO-LINK SYSKIT
- V.24-kabel (1 m)
- INTERBUS-kabel (3 m)

Produktbeskrivning

IBS ECO-LINK är steg nummer två i utvecklingen av att använda INTERBUS-systemet i IBM-kompatibla datorer. IBS ECO-LINK är en prisvärd lösning med enkel hantering för enkla styrapplikationer. Användaren når ett snabbt resultat eftersom periferins signaler utan stort besvär ställs till förfogande i PC:n.

IBS ECO-link är perfekt för idrifttagnings- och serviceändamål. Dessutom kan IBS ECO-LINK användas för registrering av mätvärden t.ex. vid användning av bärbara datorer, som styrsystem för okomplicerade maskiner och små anläggningar. Eftersom bussdrift och protokollföringen sköts från datorn, till vilken IBS ECO-link är ansluten, är anläggningens prestanda till stor del beroende av vilken processortyp som används och dess belastning.

Drivrutinsprogrammen för Windows och DOS är liksom exempelprogram och en bildskärm en del av produkten, men de behöver inte installeras extra eftersom operativsystemets seriella drivrutiner används. Den aktuella versionen finns på denna webbsida. Drivrutinerna möjliggör ett mycket enkelt skapande av kraftfulla INTERBUS-applikationer med C, C++, Delphi eller Visual Basic på mycket kort tid.

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2746524
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DRECAA
Produktnyckel	DRECAA
GTIN	4017918884635
Vikt per styck (inklusive förpackning)	660,1 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	660,1 g
Tullnummer	85389091
Ursprungsland	DE

IBS ECO-LINK SYSKIT - Systempaket



2746524

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2746524>

Setet består av

PSM-VLTG-USB/PS2/0,5 - Adapterset

2708025

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2708025>



Adapterset med 0,5 m kabel, för försörjning av PSI-Bluetooth-RS-232-adaptrar från ett USB- eller PS2-gränssnitt

IBS ECO-LINK - Styrkort

2746346

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2746346>



INTERBUS master-interface inklusive: - programvara för DOS och Windows - användardokumentation på tyska och engelska - monitorprogram - kabel för spänningsförsörjning

IBS ECO-LINK SYSKIT - Systempaket

2746524

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2746524>



PSM-KA 9 SUB/SB/1METER - Datakabel

2799788

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2799788>



V.24-kabel, för anslutning till IBS ECO-LINK

IBS ECO-LINK SYSKIT - Systempaket

2746524

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2746524>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Master-komponent
------------	------------------

IBS ECO-LINK SYSKIT - Systempaket



2746524

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2746524>

Klassifikationer

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122114
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
--	-----------------------------