


KGG-MC 1,5/ 4 - Kabelkapsling

1834369

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1834369>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kabelhus, artikelserie: KGG-MC 1,5, bredd: 14,5 mm

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1834369
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	AAHZDB
Produktnyckel	AAHZDB
GTIN	4017918051884
Vikt per styck (inklusive förpackning)	4,65 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	4,4 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	PL

KGG-MC 1,5/ 4 - Kabelkapsling

1834369

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1834369>



Tekniska data


Artikelegenskaper

Produkttyp	Kabelhus
Produktfamilj	KGG-MC 1,5
Poltal	4
Delning	3,81 mm

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Isolationsmaterial	ABS
Isolationsgrupp	I
CTI enligt IEC 60112	600
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB

Mått

Måttskiss	
Bredd	14,5 mm
Höjd	35,6 mm
Delning	3,81 mm

KGG-MC 1,5/ 4 - Kabelkapsling


1834369

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1834369>



Ritningar

Måttskiss



KGG-MC 1,5/ 4 - Kabelkapsling

1834369

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1834369>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27460402
ECLASS-15.0	27460402

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

KGG-MC 1,5/ 4 - Kabelkapsling

1834369

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1834369>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	0,049 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com