

UEGM/H-FE BK - Mellanelement



2757571

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2757571>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Grundkapsling, Mellanelement med montagefot, färg: svart (liknande RAL 9005)

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2757571
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	ACHCCB
Produktnyckel	ACHCCB
GTIN	4017918272869
Vikt per styck (inklusive förpackning)	14,84 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	10,34 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Mellanliggande kapslingsdel
Kapslingstyp	Grundkapsling
Kapslingsserie	UEG
Produktfamilj	UEGM
utförande	Mellanelement med montagefot

Materialuppgifter

Färg (Kapsling)	svart (RAL 9005)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Kåpans material	PA
Ytbeskaffenhet	obehandlad

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP20
Drifttemperatur	-40 °C ... 105 °C (beroende på förlusteffekten)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 55 °C
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 100 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport)	80 %

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
----------------	------------------

UEGM/H-FE BK - Mellanelement

2757571

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2757571>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2757571>



UL Recognized

Godkännande-ID: E240868

2757571

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2757571>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27190604
ECLASS-15.0	27190604

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com