

KGS-PC 4/11-F - Kabelkapsling

1837405

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1837405>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kabelhus, artikelserie: KGS-PC 4/..-F

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1837405
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	AAHZDI
Produktnyckel	AAHZDI
GTIN	4017918111410
Vikt per styck (inklusive förpackning)	40,85 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	40,679 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	PL

KGS-PC 4/11-F - Kabelkapsling

1837405

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1837405>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kabelhus
Produktfamilj	KGS-PC 4/...-F
Poltal	11
Delning	0 mm

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Isolationsmaterial	ABS
Isolationsgrupp	I
CTI enligt IEC 60112	600
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB

Mått

Delning	-
---------	---

KGS-PC 4/11-F - Kabelkapsling

1837405

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1837405>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27460402
ECLASS-15.0	27460402

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

KGS-PC 4/11-F - Kabelkapsling

1837405

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1837405>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com