

EG 90-AE/PC GN - Kapslingar


2764975

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2764975>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Täcklock, för anslutning på en sida



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2764975
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	ACHCGA
Produktnyckel	ACHCGA
GTIN	4017918132019
Vikt per styck (inklusive förpackning)	29,54 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	23,04 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	DE

EG 90-AE/PC GN - Kapslingar

2764975

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2764975>




Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kapslingsöverdel
Kapslingstyp	Kapsling
Produktfamilj	EG...-A
Pöytä	34

Mått

Måttskiss	
Bredd	90 mm
Bygghöjd	17,5 mm
Djup	75 mm
Längd	75 mm

Materialuppgifter

Färg	grön
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Kåpans material	PC

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	80 °C
-----------------	-------

Montering

Monteringssätt	Montera
----------------	---------


EG 90-AE/PC GN - Kapslingar


2764975

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2764975>



Ritningar






Bestyckningssida, vid användning av tvåplansöverdelen


EG 90-AE/PC GN - Kapslingar

2764975

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2764975>



gäller för kretskort 1; 2; 3; 4; 5 och 6, se explosionsritning




gäller för kretskort 7; 8; 11 och 12, se explosionsritning

EG 90-AE/PC GN - Kapslingar

2764975

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2764975>




gäller för kretskort 9 och 10, se explosionsritning

EG 90-AE/PC GN - Kapslingar

2764975

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2764975>




gäller för kretskort 13

EG 90-AE/PC GN - Kapslingar

2764975

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2764975>



gäller för kretskort 14

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com