

ME PLC EBT GY7035 - Ändstöd

2201498

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2201498>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Ändstöd för montering på DIN-skena, inkl. fästskruvar



Fördelar

- Montering utan verktyg
- Tillgänglig i byggbredden 40 mm
- Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
- Varierad anslutningsteknik
- Kan monteras på DIN-skenan
- Med busskontakt som kan monteras på DIN-skena som tillval, såsom effektkontaktsystem

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2201498
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	ACHEAZ
Produktnyckel	ACHEAZ
Katalogsida	Sida 733 (C-1-2013)
GTIN	4046356838665
Vikt per styck (inklusive förpackning)	40,76 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	40,76 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Anmärkning

Montageanvisning	Observera användaranvisningen i nedladdningsområdet.
------------------	--

Artikelegenskaper

Produkttyp	Monteringsmaterial
Kapslingstyp	DIN-skenekapsling
Kapslingsserie	ME PLC

Mått

Bredd	39,8 mm
Höjd	129,5 mm
Djup	34,3 mm

Materialuppgifter

Färg (Kapsling)	ljusgrå (RAL 7035)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
CTI enligt IEC 60112	225
Kåpans material	PC

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 105 °C (beroende på förlusteffekten)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 100 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport)	95 %

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
----------------	------------------

Förpackningsuppgifter

Förpackningstyp	förpackade i kartong
Typ av omförpackning	Kartong

ME PLC EBT GY7035 - Ändstöd

2201498

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2201498>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27250302
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001041
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com