

CB PT BRIDGE - Bygel

2801014

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2801014>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Bryggkontakt för överbrygning av kontakt 1 till 2 för CB-grunddelar



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2801014
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	CLA19Z
Produktnyckel	CLA19Z
GTIN	4046356690621
Vikt per styck (inklusive förpackning)	19,84 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	19,84 g
Tullnummer	85363010
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Brygga
Konstruktion	Stickkontakt
Poltal	1
Antal kanaler	1

Elektriska egenskaper

Allmänt

Märkspänning	277 V AC
	80 V DC
Märkström I_N	16 A (maximal)

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Flatstiftanslutning
----------------	---------------------

Mått

Bredd	12,3 mm
Höjd	45 mm
Djup	52 mm

Materialuppgifter

Färg	grå (RAL 7042)
	svart (RAL 9005)

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Öppen sidovägg	Nej
----------------	-----

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP30 (Aktivitetsområde)
Drifttemperatur	-30 °C ... 60 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 80 °C

Montering

Monteringssätt	på baselement
----------------	---------------


CB PT BRIDGE - Bygel

2801014

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2801014>



Ritningar



CB PT BRIDGE - Bygel

2801014

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2801014>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com