

ZBN 18:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa



2809128

E-nummer: 2941900

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2809128>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Märkbandsremsa, Remsor, vit, utan text, kan märkas med: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringsätt: låsning, för plintbredd: 18 mm, Antal enskilda skyltar: 5, textfältets höjd: 5 mm, textfältets bredd: 18 mm

Fördelar

- Bestående av fem enkelskyltar i raster 17,5 mm
- Platta märkbandsremсор

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2809128
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BG2112
Produktnyckel	BG2112
GTIN	4017918076245
Vikt per styck (inklusive förpackning)	0,83 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,8 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	DE

2809128

E-nummer: 2941900

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2809128>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Delning	18 mm
---------	-------

Märkning

Antal enskilda skyltar	5
Antal skyltar per rad	5
Antal märkremсор	10

Montering

Monteringssätt	låsning
----------------	---------

Materialuppgifter

Färg	vit (RAL 9010)
Material	PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Material baselement	PA
Materiallets innehåll	silikon- och halogenfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 100 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 %

Mått

Bredd	17 mm
Höjd	6,6 mm
Djup	1,6 mm
Delning	18 mm

Textfält

Textfältets bredd	18 mm
Textfältets höjd	5 mm

Anmärkning

Allmänt	CMS kan märkas
---------	----------------

ZBN 18:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa



2809128

E-nummer: 2941900

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2809128>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

2809128

E-nummer: 2941900

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2809128>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	0,006 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com