

# MPB 18/1- 3 - Kablagebrygga

2809212

E-nummer: 5272190

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2809212>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kablagebrygga för moduler med anslutningsraster 17,5 mm, 1-fasig, 3-polig

## Fördelar

- I kombination med andra apparater i normcentralen, som jordfelsbrytare och automatsäkringar
- Praktiskt kablage av alla vanliga applikationer
- För kombinationer av grov- och mellanskydd

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 2809212       |
| Antal/förp.                            | 10 Styck      |
| Minsta beställningsantal               | 10 Styck      |
| Försäljningskod                        | CL132Z        |
| Produktnyckel                          | CL132Z        |
| GTIN                                   | 4017918076283 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 14,38 g       |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 14,19 g       |
| Tullnummer                             | 85369095      |
| Ursprungsland                          | DE            |

# MPB 18/1- 3 - Kablagebrygga

2809212

E-nummer: 5272190

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2809212>



## Tekniska data

### Artikelegenskaper

|              |           |
|--------------|-----------|
| Produkttyp   | Brygga    |
| Konstruktion | Kambrygga |
| Poltal       | 3         |

### Elektriska egenskaper

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Antal faser     | 1     |
| Märkström $I_N$ | 100 A |

### Materialuppgifter

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Färg              | grå (RAL 7042) |
|                   | kopparfärgad   |
| Kåpans material   | Plast          |
| Material, kontakt | E-Cu 58        |

# MPB 18/1- 3 - Kablagebrygga

2809212

E-nummer: 5272190

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2809212>



## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27371306 |
| ECLASS-15.0 | 27371306 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000215 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
|-------------|----------|

# MPB 18/1- 3 - Kablagebrygga



2809212

E-nummer: 5272190

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2809212>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja, Inga undantagsregler |
|-----------------------------------------|--------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                               |
|                                        | Inga farliga ämnen över gränsvärdena |

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB  
Linvägen 2  
S-14144 Huddinge  
+46 (0)8 - 608 64 00  
[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)