

IFS-RS232-DATACABLE - Datakabel



2320490

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2320490>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Datakabel för kommunikation mellan apparater med en 9-polig D-SUB RS232-anslutning och Phoenix Contact-apparater med den 12-poliga IFS-dataporten, som QUINT UPS-IQ eller TRIO UPS.

Produktbeskrivning

Datakabel för kommunikation mellan överordnade styrsystem och avbrottsfria strömförsörjningen QUINT UPS-IQ och TRIO UPS.

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2320490
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	CMU2Z9
Produktnyckel	CMU2Z9
GTIN	4046356707602
Vikt per styck (inklusive förpackning)	134,9 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	110 g
Tullnummer	85444290
Ursprungsland	DE

IFS-RS232-DATACABLE - Datakabel



2320490

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2320490>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Datakabel konfektionerad
Användning	Kommunikation med avbrottsfri strömförsörjning
Sensortyp	RS-232

Elektriska egenskaper

Isolationsspänning ingång/utgång	1,4 kV
Överföringsmedium	Koppar
Överföringshastighet	115200 Bit/s

Anslutningsdata

På enhetssidan

Anslutningstyp	D-SUB
Poltal	9
Anmärkning	seriell, RS232

På enhetssidan

Anslutningstyp	IFS-dataport
----------------	--------------

Kabel/ledare

Kabellängd	2 m
------------	-----

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 85 °C (-40 °F ... 185 °F)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 85 °C (-40 °F ... 185 °F)
Max. luftfuktighet (drift)	≤ 90 % (vid 25 °C, ingen fuktbildning)

IFS-RS232-DATACABLE - Datakabel

2320490

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2320490>



Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2320490>



EAC

Godkännande-ID: RU C-DE.A*30.B00767



EAC-RoHS

Godkännande-ID: RU*-DE*35.B.00385/20

IFS-RS232-DATACABLE - Datakabel



2320490

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2320490>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27061801
ECLASS-15.0	27061801

ETIM

ETIM 9.0	EC003249
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	ad19c745-1210-4b8d-b20f-fdd687abfd33