

RAD-CON-MCX-N-SS - Antennkabel



2867254

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2867254>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Antennkabel, ytterdiameter: 2,5 mm, innerledare: flexibel, dämpning: 0,9 dB vid 900 MHz, anslutning: MCX (hane) -> N (hane), kabellängd 1,2 m



Fördelar

- Enkel dragning med flexibel inre ledning
- För användning inomhus

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2867254
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DNC6A3
Produktnyckel	DNC6A3
GTIN	4017918931797
Vikt per styck (inklusive förpackning)	56 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	56 g
Tullnummer	85442000
Ursprungsland	US

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Adapterkabel
------------	--------------

Elektriska egenskaper

Frekvensområde	0,1 GHz ... 1 GHz
Impedans	50 Ω

Anslutningsdata

Kontaktanslutning

Anslutningstyp	MCX (male)
----------------	------------

Kontaktanslutning

Anslutningstyp	N (hane)
----------------	----------

Materialuppgifter

Ytermantel, material	Fluorerad eten-propen (FEP)
----------------------	-----------------------------

Kabel/ledare

Kabellängd	1,2 m
Ledartyp	RG 316
Ledarens ytterdiameter	2,50 mm
Ytermantel, material	Fluorerad eten-propen (FEP)
Böjradie kontinuerlig	25,40 mm

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 75 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 70 °C

RAD-CON-MCX-N-SS - Antennkabel

2867254

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2867254>



Klassifikationer

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121606
-------------	----------

RAD-CON-MCX-N-SS - Antennkabel



2867254

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2867254>

Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com