

PSD-S CE-TM SPRING - Anslutningselement



2700092

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2700092>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Anslutningselement med fjäderkraftplintar för rörmontering



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2700092
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DRL116
Produktnyckel	DRL116
GTIN	4046356490153
Vikt per styck (inklusive förpackning)	89,7 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	84,3 g
Tullnummer	85319000
Ursprungsland	DE

PSD-S CE-TM SPRING - Anslutningselement



2700092

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2700092>

Tekniska data

Anmärkning

Användningsanvisning

Användningsanvisning	Endast för industriell användning
----------------------	-----------------------------------

Artikelegenskaper

Produkttyp	Monteringselement
Produktfamilj	PSD-S
Leveransomfång	Ändplatta och packning
	Ändplatta och packning
Antal monterbara signalelement	max. 5

Anslutningsdata

utan trådändhylsa

Anslutningstyp	Fjäderkraftanslutning
Ledararea flexibel	0,5 mm² ... 1,5 mm²
Ledararea flexibel [AWG]	... 15
Avisoleringslängd	7 mm


med trådändhylsa

Anslutningstyp	Fjäderkraftanslutning
Ledararea flexibel	0,25 mm² ... 1,5 mm²
Ledararea flexibel [AWG]	... 15
Avisoleringslängd	7 mm

styv

Anslutningstyp	Fjäderkraftanslutning
Ledararea styv	0,5 mm² ... 1,5 mm²
Avisoleringslängd	7 mm

Mått

Måttskiss	
Höjd	27 mm
Diameter	69 mm

PSD-S CE-TM SPRING - Anslutningselement



2700092

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2700092>

Materialuppgifter

Färg	svart
Material	PA-GF

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP65, i monterat tillstånd
Drifttemperatur	-30 °C ... 50 °C

EMC-data

Elektromagnetisk påverkan	Överensstämmelse med EMC-direktivet 2004/108/EMC och lågspänningsdirektivet 2006/95/EG
---------------------------	--

Montering

Monteringssätt	Rörmontering (Tätning förmonterad hos varje element)
Monteringsläge	valfri

PSD-S CE-TM SPRING - Anslutningselement


2700092

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2700092>



Ritningar

Måttskiss



PSD-S CE-TM SPRING - Anslutningselement



2700092

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2700092>

Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2700092>



cULus Listed

Godkännande-ID: E123528

PSD-S CE-TM SPRING - Anslutningselement



2700092

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2700092>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27371232
ECLASS-15.0	27371232

ETIM

ETIM 9.0	EC001152
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	46171600
-------------	----------

PSD-S CE-TM SPRING - Anslutningselement



2700092

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2700092>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com