

PSD-S OE LED RFL YE - Optiskt element



2700126

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2700126>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



LED-tillfälligblyxt-element, 24 V DC, gul

Fördelar

- Elementbyte utan verktyg
- Hög ljus- och färgintensitet
- Kan kombineras valfritt
- LED-livslängd minst 50 000 h
- Låg strömförbrukning
- Slumpmässigt blyxtljus förhindrar tillvänjningseffekt
- Kapslingsklass IP65

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2700126
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DRL112
Produktnyckel	DRL112
GTIN	4046356491198
Vikt per styck (inklusive förpackning)	82,6 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	78 g
Tullnummer	85318070
Ursprungsland	DE

PSD-S OE LED RFL YE - Optiskt element



2700126

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2700126>

Tekniska data

Anmärkning

Användningsanvisning

Användningsanvisning

Endast för industriell användning

Artikelegenskaper

Produkttyp	Signalelement
Produktfamilj	PSD-S
Användningsområde	Ljustorn


Elektriska egenskaper

Allmänt

Ingångsspänning	24 V DC
Maximal inkopplingsström	max. 500 mA
Strömförbrukning	typ. 25 mA
Typ av lampa	LED
Inkopplingstid	100 %
Elektrisk livslängd	max 50 000 h
Typ av optisk signal	LED-tillfälligblxt-element (RFL)

Mått

Måttskiss



Höjd

65,5 mm

Diameter

70 mm

Materialuppgifter

Kalottfärg	gul
Material	polykarbonat PC

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP65 (i monterat tillstånd eller med ändbricka)
Drifttemperatur	-20 °C ... 50 °C

PSD-S OE LED RFL YE - Optiskt element



2700126

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2700126>

EMC-data


Elektromagnetisk påverkan	Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU
---------------------------	--

Montering

Monteringssätt	Jackat montage (Tätning förmonterad hos varje element)
Monteringsläge	valfri

Ritningar

Måttskiss



PSD-S OE LED RFL YE - Optiskt element

2700126

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2700126>



Godkännanden

🔑 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2700126>



cULus Listed

Godkännande-ID: E123528

PSD-S OE LED RFL YE - Optiskt element



2700126

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2700126>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27371220
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000232
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	46171600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	af37c0e9-6b4a-4ca7-8165-9c2f29ad97ab