

PSD-S OE LED FL BU - Optiskt element



2700134

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2700134>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



LED-blixtelement, 24 V DC, dubbelblix, blå

Fördelar

- Elementbyte utan verktyg
- Hög ljus- och färgintensitet
- Kan kombineras valfritt
- LED-livslängd minst 50 000 h
- Lätt att se med dubbelblix
- Kapslingsklass IP65

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2700134
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DRL112
Produktnyckel	DRL112
GTIN	4046356491266
Vikt per styck (inklusive förpackning)	87,9 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	71 g
Tullnummer	85318070
Ursprungsland	DE

PSD-S OE LED FL BU - Optiskt element



2700134

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2700134>

Tekniska data

Anmärkning

Användningsanvisning

Användningsanvisning

Endast för industriell användning

Artikelegenskaper

Produkttyp	Signalelement
Produktfamilj	PSD-S
Användningsområde	Ljustorn

Elektriska egenskaper

Allmänt

Ingångsspänning	24 V DC
Maximal inkopplingsström	max. 200 mA
Strömförbrukning	typ. 35 mA
Typ av lampa	LED
Inkopplingstid	100 %
Elektrisk livslängd	max 50 000 h
Typ av optisk signal	LED-blixtljus med dubbelblixt
Signalfrekvens	ca. 1 Hz

Mått

Höjd	65,5 mm
Diameter	70 mm

Materialuppgifter

Kalottfärg	blå
Material	polykarbonat PC

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP65 (i monterat tillstånd eller med ändbricka)
Drifttemperatur	-20 °C ... 50 °C

Montering

Monteringssätt	Jackat montage (Tätning förmonterad hos varje element)
Monteringsläge	valfri

PSD-S OE LED FL BU - Optiskt element



2700134

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2700134>

Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2700134>



cULus Listed

Godkännande-ID: E123528

PSD-S OE LED FL BU - Optiskt element



2700134

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2700134>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27371220
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000232
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	46171600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	801a28b6-d9bf-4602-94e4-f81477c5cf3c