

EM-MP 70 - Monteringsplatta

2942742

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2942742>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Monteringsplatta, för fastskruvning på apparater



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2942742
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	ACGEAA
Produktnyckel	ACGEAA
GTIN	4017918099435
Vikt per styck (inklusive förpackning)	31,3 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	30,38 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	DE

EM-MP 70 - Monteringsplatta

2942742

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2942742>




Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Monteringsmaterial
Kapslingstyp	DIN-skeneadapter
Kapslingsserie	EM-MP
Konstruktion	platt utförande, 70 mm bred

Mått

Måttskiss	
Bredd	70 mm
Längd	74,5 mm

Materialuppgifter

Färg (Kapsling)	grön (RAL 6021)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Kåpans material	Fiberförstärkt polyamid
Ytbeskaffenhet	obehandlad

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 105 °C
-----------------	-------------------

EM-MP 70 - Monteringsplatta


2942742

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2942742>



Ritningar

Måttskiss



EM-MP 70 - Monteringsplatta

2942742

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2942742>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

EM-MP 70 - Monteringsplatta

2942742

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2942742>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com