

UEGM 25 GY - Kapslingar

2709451

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2709451>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kapsling, för montering av ett kretskort, komplett bestyckad med 3 skruv- eller 6 flatstiftanslutningar per sida

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2709451
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	ACHCCB
Produktnyckel	ACHCCB
GTIN	4017918861568
Vikt per styck (inklusive förpackning)	56,93 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	55,16 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Artikelegenskaper

Kapslingstyp	Komplett kapsling
Konstruktion	Integrerad anslutningsteknik, slutet hölje
Poltal	6
Delning	5 mm
Antal rader	1
Pinlayout	Linjär pinning

Elektriska egenskaper

Märkspänning U_N	500 V (Ström- och spänningsvärde påverkas av kretskortets utformning)
Märkström I_N	10 A

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Skruvanslutning
----------------	-----------------

Mått

Bredd	25 mm
Höjd NS 35/7,5	85,5 mm
Djup	79 mm
Längd	79 mm
Delning	5 mm

Materialuppgifter

Färg	grå
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Kåpans material	PA 6.6

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 105 °C
-----------------	-------------------

Montering

Monteringssätt	Lödning
Pinlayout	Linjär pinning

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com