

PLC-BP A1-14 - Enkel jackbar brygga



2980283

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2980283>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Passiv genomgångsadapter; jackas istället för relä eller optokopplare, förbinder anslutningspunkt A1 och 14

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2980283
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	DK62Z5
Produktnyckel	DK62Z5
GTIN	4017918729981
Vikt per styck (inklusive förpackning)	2,975 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	2,9 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	DE

PLC-BP A1-14 - Enkel jackbar brygga



2980283

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2980283>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Brygga
------------	--------

Elektriska egenskaper

Märkspänning U_N	60 V AC/DC
Ström (per förgrening)	≤ 1 A

Mått

Artikelmått

Bredd	4,95 mm
Höjd	28 mm
Djup	18,4 mm

Materialuppgifter

Färg	svart (RAL 9005)
------	------------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-20 °C ... 60 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 85 °C

Godkännanden

Test för skadliga gaser

Märkning	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

Montering

Monteringsläge	valfri
----------------	--------

PLC-BP A1-14 - Enkel jackbar brygga

2980283

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2980283>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2980283>



GL

Godkännande-ID: 46016-03 HH

PLC-BP A1-14 - Enkel jackbar brygga



2980283

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2980283>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27371692
ECLASS-15.0	27371692

ETIM

ETIM 9.0	EC002586
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

PLC-BP A1-14 - Enkel jackbar brygga

2980283

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2980283>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com