

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Reserv-modulelektronik för IBS ST (ZF) 24 BK RB-T



Fördelar

- Koppar- eller fiberoptisk anslutning
- Ytterligare fjärr-/lokalbusssgenomgångar
- Ytterligare in-/utgångar on board

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2752932
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DRI311
Produktnyckel	DRI311
GTIN	4017918108618
Vikt per styck (inklusive förpackning)	343,2 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	252,74 g
Tullnummer	85389091
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Gränssnitt

INTERBUS

Anslutningstyp	9-polig D-SUB-stickkontakt/honkontakt
Betecknings anslutningsställe	ankommande / vidareförande fjärrbuss
Poltal	9

ST-lokalbuss

Överföringshastighet	500 kBit/s
----------------------	------------

INTERBUS

Anslutningstyp	9-polig D-SUB-honkontakt
Poltal	9

Ingångsdata

Digital:

Anslutningsteknik	Skruvanslutning
-------------------	-----------------

Artikelegenskaper

Produkttyp	I/O-komponenter
Produktfamilj	Smart Terminal ST
Konstruktion	modulär
	Interbus Smart Terminal

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Skruvanslutning
Avisoleringslängd	8 mm

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP20
----------------	------

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27242604
ECLASS-15.0	27242604

ETIM

ETIM 8.0	EC001604
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
--	-----------------------------