


Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Programuppdatering för PC-baserade automationslösningar, versionsuppdatering för PC Worx PRO LIC (t.ex. från 5.xx till 6.xx eller 3.xx till 6.xx). Kontakta din kontaktperson inom försäljning för en uppdatering av version 3.xx till 5.xx. Versionsspecifik licensnyckel.

Fördelar

- En programmeringsmiljö för alla Phoenix Contact styrsystem
- Globalt enhetlig manövrering tack vare programmering enligt IEC 61131
- Snabb drifttagning och programmering tack vare omfattande standardbibliotek
- Integrerad fältbuss- och nätverkskonfiguration
- Applikationsanpassat expanderbar med passande funktionskomponenter
- Integrerad diagnostik och övervakning
- Genomgående stöd av drag and drop
- Bekväm apparathantering genom integrerad PROFINET-, PROFIBUS-, INTERBUS- samt modbus-TCP-konfiguration och -adressering
- Programändringar även hos styrsystem som är igång
- Öppna gränssnitt till EPLAN, WinMOD, PLCopen XML
- Integrerad simuleringsmiljö

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2985372
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DRDBAC
Produktnyckel	DRDBAC
GTIN	4046356099462
Vikt per styck (inklusive förpackning)	24,9 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	20 g
Tullnummer	49119900
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Programmeringsverktyg
------------	-----------------------

Systemegenskaper

Styrsystem	(Målsystem) Embedded- och PC-baserad Controller
Typ av mjukvara	On-Premises
Programvarans avsedda användning	Engineering-programvara för styrsystem

Licensinformation

Typ av licens	Enkelplatslicens
	Kostnadsfri mjukvara
	Uppdateringslicens

Funktion

Basfunktionalitet	Projektering av ett automationssystem, parametrering av INTERBUS- och PROFINET-enheter, hantering av INTERBUS och PROFINET, programmering av en automatiseringsanläggning enligt IEC 61131-3, kommunikation enligt IEC 61131-5.
	Nätverkskonfiguration (funktionalitet från Config+)
	Nätverksdiagnos (funktionalitet från Diag+)
Utvidgad funktionalitet	Obegränsat antal in-/utgångsdata
	Maskinkodsspråk (MAS/MSFC)
	Fixed Format Ladder Editor (FFLD)
Integrerad funktion	Analys
	Utvärdering
	Datainsamling
	Programmering
	Konfiguration
	Diagnostik
	Underhåll
	Kommunikation
	Funktionssäkerhet
Understödda programspråk	Instruktionslista (AWL/IL)
	Funktionsblocksdiagram (FBS/FBD)
	Ladderprogram (KOP/LD)
	Strukturerad text (ST)
	Sekvensprogrammering (AS/SFC)
	Fixed Format Ladder Editor (FFLD)
	Maskinkodsspråk (MSFC)
Konfiguration	INTERBUS
	PROFINET
	Modbus/TCP
Diagnostik	INTERBUS

PC WORX PRO UPD - Programmeringsprogramvara



2985372

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2985372>

	PROFINET
Styrsystem	(Målsystem) Embedded- och PC-baserad Controller
Tillhörande maskinvara	Phoenix Contact-styrsystem
Antal I/O-punkter	128000

Systemkrav

Operatörsenheter	Tangentbord, mus
Operativsystem	Windows® 10 (32-Bit/64-Bit), från Build 1511
	Windows®11, från Build 22000.675
Processor	min. 2 GHz, x86-arkitektur
Hårddisk	min. 2 Gbyte
Arbetsminne	min. 2 Gbyte
Gränssnitt	seriell COM-port, Ethernet (PCI med INTERBUS-Master-kort i PC)
Webbaserad hantering	Internet Explorer från version 8
Understödda språk	tyska, engelska, franska, italienska, spanska, kinesiska
Bildskärmsupplösning	SXGA (1280 x 1024)

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27242501
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000809
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43233600
-------------	----------

2985372

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2985372>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ej tillämplig, (EEE), får inte användas i EEE
---	---

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com