

ATP-UKK 3/5 - Ändbricka

2778521

E-nummer: 2911504

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2778521>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Ändbricka, djup: 56 mm, bredd: 2,5 mm, höjd: 64 mm, färg: grå

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2778521
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Försäljningskod	BE1Z1X
Produktnyckel	BE1Z1X
GTIN	4017918068721
Vikt per styck (inklusive förpackning)	5,684 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	5,3 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	DE

2778521

E-nummer: 2911504

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2778521>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Skiljeplatta
------------	--------------

Mått

Bredd	2,5 mm
Höjd	64 mm
Djup	56 mm

Materialuppgifter

Färg	grå (RAL 7042)
Material	PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-60 °C ... 105 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)	-5 °C ... 70 °C
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

ATP-UKK 3/5 - Ändbricka

2778521

E-nummer: 2911504

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2778521>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27250301
ECLASS-15.0	27250301

ETIM

ETIM 9.0	EC000886
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

2778521

E-nummer: 2911504

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2778521>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com