

FBRN 10-4 N - Fast brygga

3001624

E-nummer: 2911520

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3001624>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Fast brygga, delning: 4,2 mm, poltal: 10, färg: silverfärgad

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3001624
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BE1Z2X
Produktnyckel	BE1Z2X
GTIN	4017918107192
Vikt per styck (inklusive förpackning)	3,89 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	3,89 g
Tullnummer	85369095
Ursprungsland	PL

FBRN 10-4 N - Fast brygga

3001624

E-nummer: 2911520

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3001624>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Skruvbro
Poltal	10
Delning	4,2 mm

Mått

Delning	4,2 mm
---------	--------

Materialuppgifter

Färg	silverfärgad
Material	Cu
Isolationsmaterial	PA

Montering

Monteringssätt	Skruvmontering
----------------	----------------

FBRN 10-4 N - Fast bryggga

3001624

E-nummer: 2911520

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3001624>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FBRN 10-4 N - Fast brygga



3001624

E-nummer: 2911520

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3001624>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com