

FBSR 1/6/11/14-8 - Jackbar brygga



3033822

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3033822>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Jackbar brygga, överhoppande, delning: 8,2 mm, poltal: 16, polbestyckning: 1, 6, 11, 14, färg: röd

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3033822
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BE2Z2X
Produktnyckel	BE2Z2X
GTIN	4046356862035
Vikt per styck (inklusive förpackning)	12,98 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	9,99 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	CN

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Jackbar brygga
Poltal	16
Delning	8,2 mm

Elektriska egenskaper

Belastningsström maximal	32 A (Strömvärdena för bryggorna kan avvika vid användning i olika radplintar. De exakta värdena finns under tillbehörsuppgifterna för de respektive radplintarna.)
--------------------------	---

Anslutningsdata

Belastningsström maximal	32 A (Strömvärdena för bryggorna kan avvika vid användning i olika radplintar. De exakta värdena finns under tillbehörsuppgifterna för de respektive radplintarna.)
--------------------------	---

Mått

Bredd	129,5 mm
Höjd	30 mm
Djup	30 mm
Delning	8,2 mm

Materialuppgifter

Färg	röd (RAL 3001)
Material	Koppar
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Isolationsmaterial	PA

Mekaniska egenskaper

Tekniska data

Polbestyckning	1, 6, 11, 14
----------------	--------------

Montering

Monteringssätt	Jackat montage
----------------	----------------

3033822

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3033822>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---