

DS-ST 4 - Täckbricka

3036615

E-nummer: 2911141

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3036615>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Täckbricka, djup: 36,5 mm, höjd: 87 mm, färg: grå



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3036615
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BE2Z1X
Produktnyckel	BE2Z1X
GTIN	4017918607357
Vikt per styck (inklusive förpackning)	1,11 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,881 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Ändplatta
------------	-----------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-60 °C ... 105 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)	-5 °C ... 70 °C
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Materialuppgifter

Färg	grå (RAL 7042)
Material	PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0

Mått

Höjd	87 mm
Djup	36,5 mm
Materialstyrka min.	1 mm

Anmärkning

Allmänt	Ett täckplattsegment ska användas om radplintar med ett större antal anslutningspunkter inte kan täckas med konturen för en annan radplint.
---------	---

DS-ST 4 - Täckbricka

3036615

E-nummer: 2911141

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3036615>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27250301
ECLASS-15.0	27250301

ETIM

ETIM 9.0	EC000886
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

DS-ST 4 - Täckbricka

3036615

E-nummer: 2911141

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3036615>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com