

EMD-SL-PS45-230AC - Kraftmodul



2885294

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2885294>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Power-modul, jackbar, för EMD-FL-..., spänningsförsörjning: 195 V AC ... 264 V AC

Fördelar

- Variabelt spänningsmatningsområde
- Inställbar asymmetri
- Kan ställas in via potentiometer på framsidan
- Inställbar fränkopplingsfördröjning

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2885294
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DK663Z
Produktnyckel	DK663Z
GTIN	4017918996536
Vikt per styck (inklusive förpackning)	89,9 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	89,9 g
Tullnummer	85043180
Ursprungsland	DE

EMD-SL-PS45-230AC - Kraftmodul

2885294

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2885294>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Power-modul
------------	-------------

Ingångsdata

Ingångsspänning	230 V AC (50/60 Hz)
Ingångsspänningsområde AC	195 V AC ... 264 V AC

Mått

Bredd	32 mm
Höjd	35 mm
Djup	26 mm
Delningsenhet	1,8 MOD

Materialuppgifter

Kåpans material	Plast
-----------------	-------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-25 °C ... 55 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 70 °C

EMD-SL-PS45-230AC - Kraftmodul

2885294

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2885294>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27371392
ECLASS-15.0	27371392

ETIM

ETIM 9.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

EMD-SL-PS45-230AC - Kraftmodul

2885294

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2885294>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com