

BRIDGE- 5 - Bygel

2900749

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2900749>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Trefas trådbrygga för 5 moduler i CONTACTRON-familjen med skruvanslutning och 22,5 mm kapslingsbredd, 0,3 m anslutningskabel, med trådändhylsor.



Fördelar

- Passar enbart för CONTACTRON serierna med skruvanslutning ELR H3...-SC-..., ELR H5...-SC-..., EMM...IFS
- Bryggningsavstånd från 2 till 10 enheter med max. modulavstånd 22,5 mm
- Väsentlig kablagebesparing
- Upp till 575 V AC / 3 x 25 A

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2900749
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DK74Z1
Produktnyckel	DK74Z1
GTIN	4046356528474
Vikt per styck (inklusive förpackning)	121,4 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	102,4 g
Tullnummer	85444290
Ursprungsland	DE

BRIDGE- 5 - Bygel

2900749

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2900749>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Trådbrygga
Produktfamilj	CONTACTRON
Antal bryggbara moduler	5

Elektriska egenskaper

Driftspänningsområde	42 V AC ... 575 V AC
Driftström	≤ 25 A

Kabel/ledare

Anslutningskabel längd	0,3 m
Kabeldiameter	2,5 mm ²


BRIDGE- 5 - Bygel

2900749

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2900749>



Ritningar



Bilden visar varianten BRIDGE- 4

BRIDGE- 5 - Bygel

2900749

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2900749>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2900749>



EAC

Godkännande-ID: RU C-DE.A*30.B.01082



UL Listed

Godkännande-ID: FILE E 172140



cUL Listed

Godkännande-ID: FILE E 172140



cUL Listed

Godkännande-ID: E228652



UL Listed

Godkännande-ID: E228652

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27371392
ECLASS-15.0	27371392

ETIM

ETIM 9.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com