

STG-MTN 0,5-1,0 BA - Crimpkontakt



3190629

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3190629>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Crimpkontakt hona, skjuts in i PCC- eller HCC-kontakten efter att ledaren fästs i crimpkontakten, för ledare från 0,5 mm²–1,0 mm², bandkontakt

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3190629
Antal/förp.	4 000 Styck
Minsta beställningsantal	4 000 Styck
Försäljningskod	ACEDBB
Produktnyckel	AACCEG
GTIN	4017918100575
Vikt per styck (inklusive förpackning)	0,76 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,76 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	ES

STG-MTN 0,5-1,0 BA - Crimpkontakt

3190629

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3190629>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Förbindning
Produktfamilj	Metall
Delning	0 mm

Elektriska egenskaper

Märkström I_N	10 A
-----------------	------

Mått

Delning	0 mm
---------	------

Materialuppgifter

Kontaktyta	Tenn Sn
Material, kontaktyta	Tenn
Metallyta kontaktområde (täckvy)	Tenn Sn)

Standarder och bestämmelser

Anslutning enligt norm	EN-VDE
------------------------	--------

STG-MTN 0,5-1,0 BA - Crimpkontakt

3190629

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3190629>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27469090
ECLASS-15.0	27469090

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

STG-MTN 0,5-1,0 BA - Crimpkontakt

3190629

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3190629>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com