

UEGM-SE 5 O.S. - Kapslingshalvor

2907978

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2907978>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Sidoelement för elektronikkapslingen UEGM ...

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2907978
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Försäljningskod	ACHCCB
Produktnyckel	ACHCCB
GTIN	4017918277871
Vikt per styck (inklusive förpackning)	16,2 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	12 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	DE

UEGM-SE 5 O.S. - Kapslingshalvor

2907978

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2907978>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kapslingshalvor
Kapslingstyp	Kapsling
Kapslingsserie	UEG
Produktfamilj	UEGM
utförande	Sidoelement
Ventilationsöppning finns	ja

Materialuppgifter

Färg (Kapsling)	grön (RAL 6021)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Kåpans material	PA
Ytbeskaffenhet	obehandlad

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Max IP-kod som kan uppnås	IP20
Drifttemperatur	-40 °C ... 105 °C (beroende på förlusteffekten)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 55 °C
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 100 °C

UEGM-SE 5 O.S. - Kapslingshalvor

2907978

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2907978>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2907978>



UL Recognized

Godkännande-ID: E240868

UEGM-SE 5 O.S. - Kapslingshalvor

2907978

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2907978>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27190602
ECLASS-15.0	27190602

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UEGM-SE 5 O.S. - Kapslingshalvor

2907978

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2907978>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com