

EMUG 45- BE - Kapslingar

2943482

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2943482>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Grundelement med snäppfot, för montering på standard DIN-skena, 45 mm bred

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2943482
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	ACHCAF
Produktnyckel	ACHCAF
GTIN	4017918107567
Vikt per styck (inklusive förpackning)	35,87 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	35,87 g
Tullnummer	85472000
Ursprungsland	DE

EMUG 45- BE - Kapslingar

2943482

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2943482>




Tekniska data

Artikelegenskaper

Kapslingstyp	Kapsling
Konstruktion	Kapsling, sidodelar erforderliga som komplettering
Poltal	999

Mått

Måttskiss	
Bredd	45 mm
Höjd NS 35/7,5	77 mm
Djup	60 mm
Längd	60 mm

Materialuppgifter


Färg	grön
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Kåpans material	fiberförstärkt polykarbonat

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C
-----------------	-------------------

Ritningar



Kretskort 1 och 2 för EMUG 45 (liggande)

A = kretskortskant = 1,5 mm

B = bestyckbar yta


EMUG 45- BE - Kapslingar

2943482

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2943482>



Måttskiss




Kretskort 3 och 4 för EMUG 25 och EMUG 45 parallellt med kapslingens sidovägg

A = kretskortskant = 1,5 mm

B = bestyckbar yta

Måttskiss




EMUG 45- BE - Kapslingar

2943482

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2943482>



Måttskiss



EMUG 45- BE - Kapslingar

2943482

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2943482>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com