

UM-SE-A60-R - Sidoelement

2956893

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2956893>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Sidostycke, högt utförande, för vardera sidan av grunddelen UM-BEFE, med styrspår för lodräta kretskort, för 60 mm brett U-profilskydd

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2956893
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	ACHDDA
Produktnyckel	ACHDDA
Katalogsida	Sida 762 (C-1-2013)
GTIN	4017918085988
Vikt per styck (inklusive förpackning)	15,1 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	15,1 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	PL

UM-SE-A60-R - Sidoelement

2956893

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2956893>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Universalmodul sidodel
Kapslingstyp	Strängprofilkapsling
Kapslingsserie	UM
Produktfamilj	UM ST SE
utförande	Sidoelement
Ventilationsöppning finns	nej

Materialuppgifter

Färg (Kapsling)	grön (RAL 6021)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Kåpans material	PA
Ytbeskaffenhet	obehandlad

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 105 °C (beroende på förlusteffekten)
-----------------	---

UM-SE-A60-R - Sidoelement

2956893

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2956893>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2956893>



UL Recognized

Godkännande-ID: E240868

UM-SE-A60-R - Sidoelement

2956893

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2956893>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27190602
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com