

VISU+ RT LITE - Licens

2985686

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2985686>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Visu+ 1.2 RT LITE-licens

är runtime-licensen för Visu+ för Windows 2000/XP-system med begränsning på 128 bytes för I/O-data och variabler i script.

Fördelar

- Script kan skapas i VBA och IL
- Full SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) -funktionalitet med visualisering, trendvisning och larmhantering
- Dataloggning, trendframställning och recepthantering
- Styrningskoppling med OPC och 2 direkt drivrutiner
- Mjukvaran och projektet är flerspråkigt genom unicode-stöd och online-växling
- Helt skalbara processbilder för användning av en design på olika apparater och bildskärmsstorlekar

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2985686
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Produktnyckel	DRDAAB
GTIN	4046356129503
Vikt per styck (inklusive förpackning)	326,69 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	326,69 g
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Visualiseringsprogram
Basfunktionalitet	Know-how-skydd och säkerhet genom kryptering av projekten.
	Låg resursförbrukning genom projektkomprimering
	Inkoppling till databas i realtid med ODBC till MS ACCESS, MS EXCEL och SQL-Server
	FDA CRF 22 Part 11 kompatibel

Systemegenskaper

Programvarans avsedda användning	Visualisering
----------------------------------	---------------

Funktion

BASFunktionalitet	Know-how-skydd och säkerhet genom kryptering av projekten.
	Låg resursförbrukning genom projektkomprimering
	Inkoppling till databas i realtid med ODBC till MS ACCESS, MS EXCEL och SQL-Server
	FDA CRF 22 Part 11 kompatibel

Systemkrav

Operatörsenheter	Tangentbord, mus
Operativsystem	MS Windows 2000 SP4, MS Windows XP SP2 (rekommenderas), MS Windows Vista Business
	Windows CE
Processor	Pentium 4/Celeron, 1 GHz
Hårddisk	min. 512 MByte (rekommenderat: 1 Gbyte)
Arbetsminne	512 MByte (1 Gbyte med Windows Vista)
Webbaserad hantering	Internet Explorer från version 5.5
Understödda språk	tyska, engelska, franska, italienska
Optisk enhet	CD-ROM
Bildskärmsupplösning	SVGA (800 x 600)

VISU+ RT LITE - Licens

2985686

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2985686>



Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com