

FL MGUARD PCI/533 - Router

2989213

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2989213>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Firewall/router i PCI-format 533 MHz processorfrekvens



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2989213
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Produktnyckel	DNN312
GTIN	4046356298933
Vikt per styck (inklusive förpackning)	115,7 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	115,7 g
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Gränssnitt

Ethernet

Anslutningstyp	RJ45
Överföringshastighet	10/100 MBit/s
Överföringsfysik	Ethernet i RJ45-Twisted-Pair
signal-LEDs	WAN-Link, WAN-Activity, LAN-Link, LAN-Activity
Antal kanaler	2

Systemegenskaper

Funktion

Basfunktionalitet	Firewall/Router
-------------------	-----------------

Systemkrav

Webbaserad hantering	HTTPS-understöd krävs
----------------------	-----------------------

Artikelegenskaper

Produkttyp	Security-router utan montering på DIN-skena
Format	PCI
Basfunktionalitet	Firewall/Router

Isoleringsegenskaper

Skyddsklass	III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
-------------	---------------------------------------

Elektriska egenskaper

Effektförbrukning	max. 2,5 W
Lokal diagnos	en LED per port Activity LED röd
	en LED per port Link aktiv LED grön

Försörjning

Anslutningsförsörjning	över PCI-buss
------------------------	---------------

Anslutningsdata

Anslutningstyp	RJ45, skärmad
----------------	---------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP00
Drifttemperatur	0 °C ... 70 °C
Tillåten relativ luftfuktighet (drift)	20 % ... 90 % (ingen daggbildning)

Montering

Monteringssätt	PCI-anslutning
----------------	----------------

FL MGUARD PCI/533 - Router

2989213

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2989213>



EMC-data

Elektromagnetisk påverkan	Överensstämmelse med EMC-direktivet 2004/108/EMC
---------------------------	--

Signalering

Statusindikering	Link/aktivitet per port
------------------	-------------------------

FL MGUARD PCI/533 - Router

2989213

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2989213>



Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com