

CD 60X60 BU - Kabelkanal

3240314

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240314>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kabelkanal för installation och montering i apparatskåp, blå, bestående av över- och underdel, bredd: 60 mm, höjd: 60 mm, längd: 2 000 mm

Fördelar

- Verktygslös, gradlös utbrytning av ribbor med hjälp av börbrottställe
- Kabelkanalkapen PPS CD möjliggör ett lätt, effektivt och gradlöst snitt tack vare sitt hävarmsförhållande och en speciell skärgeometri
- Lätt, effektivt och gradlöst snitt med kabelkanalsaxen CUTFOX-CD
- Kabelkanalernas breda, avfasade överdel garanterar en enkel montering av locket med perfekt fäste
- Säker fastsättning av den förlagda ledaren tack vare monterbara kabelhållare på sidan av ribborna
- Med expandernitar av plast kan man fixera kabelkanalerna med hjälp av nitdrivarverktyget på ett enkelt sätt

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3240314
Antal/förp.	18 Styck
Minsta beställningsantal	18 Styck
Försäljningskod	BE7432
Produktnyckel	BE7432
Katalogsida	Sida 581 (C-3-2019)
GTIN	4046356507943
Vikt per styck (inklusive förpackning)	1 106 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	1 166,7 g
Tullnummer	39259020
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kabelkanal
------------	------------

Mått

Bredd	60 mm
Höjd	60 mm
Längd	2000 mm

Materialuppgifter

Färg	blå (RAL 5015)
Material	PVC
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Materialets innehåll	blyfri

Kabel/ledare

Halogenfri	nej
------------	-----

Mekaniska egenskaper

Användningstvärsnitt	3064 mm ² (100 %)
Antal ledningar vid fyllnadsmängden 60 %	94 (2,5 mm ² Ø 3,4 mm)

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-25 °C ... 60 °C
-----------------	------------------

CD 60X60 BU - Kabelkanal

3240314

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240314>



Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240314>



CSA

Godkännande-ID: 80202282



VDE symbolgodkännande

Godkännande-ID: 40058456



UL Recognized

Godkännande-ID: E328576

CD 60X60 BU - Kabelkanal

3240314

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240314>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27400703
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000012
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com