

C-SCFFI 2,5/4,8X0,5 - Förbindning



3240539

E-nummer: 0811470

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240539>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Flatstifthylsa, helisolerad, blå, 1,5 ... 2,5 mm², för stickkontakter 4,8 x 0,5 mm

Fördelar

- Hårdlödd klämzon för maximal ledarurdragningskraft tillsammans med CRIMPFOX RCI... tänger
- Enkel och säker ledarinföring med 'EASY ENTRY'
- Halogenfri
- Elektrolytiskt förtennt

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3240539
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Försäljningskod	BH3451
Produktnyckel	BH3451
GTIN	4046356528092
Vikt per styck (inklusive förpackning)	1,125 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	1,125 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	CN

C-SCFFI 2,5/4,8X0,5 - Förbindning

3240539

E-nummer: 0811470

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240539>




Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Förbindning
Produktegenskap	Halogenfri
	Med "Easy Entry"-system
	Hårdlödd
	PA isolerad

Mått

Måttskiss	
Bredd	4,8 mm
Hylslängd	20 mm
Längd isolerhölje	11 mm
Avisoleringslängd maximal	8 mm
Materialstyrka min.	0,4 mm
Innermått isolerkrage	5 mm

Materialuppgifter

Färg	blå (RAL 5015)
Material	Mässing
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Beläggning	elektrolytiskt förtennt
Isolationsmaterial	PA
Materiallets innehåll	halogenfri

Mekaniska egenskaper

Tekniska data

Hylslängd	20 mm
-----------	-------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-20 °C ... 105 °C
Långtidstemperatur	105 °C
Korttidstemperatur	120 °C

C-SCFFI 2,5/4,8X0,5 - Förbindning


3240539

E-nummer: 0811470

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240539>



Ritningar



C-SCFFI 2,5/4,8X0,5 - Förbindning

3240539

E-nummer: 0811470

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240539>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-15.0	27400204

ETIM

ETIM 9.0	EC001052
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

C-SCFFI 2,5/4,8X0,5 - Förbindning

3240539

E-nummer: 0811470

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240539>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com