

SK 20 - Skärmanslutningsplint



3025189

E-nummer: 2910012

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3025189>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Skärmanslutningsplint, för skärmning på samlingsskenor, övergångsmotstånd < 1 mΩ

Fördelar

- Enkel hantering
- Fjädrande, stor tryckdel
- Lämplig för direkt- eller samlingsskenemontering
- Räfflad skruv
- Skärmanslutningar är komponenter som inte kan certifieras enligt kraven i direktivet och standarderna för elektrisk utrustning i explosionsfarliga områden. Detta gör att skärmanslutningsplintar kan användas i det explosionsfarliga området även utan motsvarande godkännande och märkning.

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3025189
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BE7512
Produktnyckel	BE7512
GTIN	4017918130312
Vikt per styck (inklusive förpackning)	28,8 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	28 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	DE

SK 20 - Skärmanslutningsplint

3025189

E-nummer: 2910012

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3025189>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Skärmplint
Delning	24 mm
Antal anslutningar	1
Antal rader	1


Elektriska egenskaper

Maximal förlusteffekt vid märkvillkor	0 W
Övergångsresistans	< 0,001 Ω

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Skruvanslutning
Skruvgänga	M4
Åtdragningsmoment	... 0,8 Nm

Mått

Måttskiss	
Bredd	24 mm
Höjd	19,5 mm
Djup	75 mm
Delning	24 mm

Materialuppgifter

Färg	silverfärgad
Material	Stål

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter	3 mm ... 20 mm
------------------------	----------------

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Öppen sidovägg	Nej
----------------	-----

Montering

Monteringssätt	Nolledarsamlingsskena
----------------	-----------------------

SK 20 - Skärmanslutningsplint

3025189


E-nummer: 2910012

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3025189>




Ritningar


Måttskiss



Måttskiss



Diagram



SK 20 - Skärmanslutningsplint



3025189

E-nummer: 2910012

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3025189>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27250309
ECLASS-15.0	27250309

ETIM

ETIM 9.0	EC002020
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SK 20 - Skärmanslutningsplint

3025189

E-nummer: 2910012

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3025189>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com