

FBSRH 3-8 - Kortslutningskontakter

3033803

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3033803>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kortslutningskontakter, delning: 8,2 mm, poltal: 3, färg: röd

Fördelar

- Bryggan har en pågjuten utdragningshjälp och kan på så sätt bekvämt användas för enskilda bryggningsuppgifter utan verktyg.

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3033803
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BE2Z2X
Produktnyckel	BE2Z2X
GTIN	4046356666923
Vikt per styck (inklusive förpackning)	4,252 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	3,752 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	CN

FBSRH 3-8 - Kortslutningskontakter

3033803

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3033803>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kortslutningskontakt
Poltal	3
Delning	8,2 mm

Elektriska egenskaper

Belastningsström maximal	32 A (Strömvärdena för bryggorna kan avvika vid användning i olika radplintar. De exakta värdena finns under tillbehörsuppgifterna för de respektive radplintarna.)
--------------------------	---

Anslutningsdata

Belastningsström maximal	32 A (Strömvärdena för bryggorna kan avvika vid användning i olika radplintar. De exakta värdena finns under tillbehörsuppgifterna för de respektive radplintarna.)
--------------------------	---

Mått

Bredd	22,9 mm
Höjd	40,3 mm
Djup	40,3 mm
Delning	8,2 mm

Materialuppgifter

Färg	röd (RAL 3001)
Material	Koppar
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Isolationsmaterial	PA

Montering

Monteringssätt	Jackat montage
----------------	----------------

Ritningar

Schematisk ritning



FBSRH 3-8 - Kortslutningskontakter



3033803

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3033803>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FBSRH 3-8 - Kortslutningskontakter



3033803

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3033803>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com