

C-ME 6/3 - Kopplingsspak

3034390

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3034390>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Kopplingsspak, djup: 5 mm, bredd: 24,1 mm, höjd: 5 mm, poltal: 3, färg: orange



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3034390
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Försäljningskod	BE2ZWX
Produktnyckel	BE2ZWX
GTIN	4046356284301
Vikt per styck (inklusive förpackning)	1,386 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	1,3 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	PL

C-ME 6/3 - Kopplingsspak

3034390

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3034390>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Anslutningsmodul
Poltal	3

Mått

Bredd	24,1 mm
Höjd	5 mm
Djup	5 mm

Materialuppgifter

Färg	orange (RAL 2003)
Material	PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-60 °C ... 85 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 55 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)	-5 °C ... 70 °C
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

C-ME 6/3 - Kopplingsspak

3034390

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3034390>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27141190

ETIM

ETIM 9.0	EC002848
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

C-ME 6/3 - Kopplingsspak

3034390

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3034390>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com