


D-STTCO 2,5 GY - Sidoelement

3038406

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3038406>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Sidolock, för att försluta kapslingen för skyddsklass IP20

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3038406
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Försäljningskod	ACHCDA
Produktnyckel	ACHCDA
GTIN	4017918952594
Vikt per styck (inklusive förpackning)	7,31 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	5,91 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	DE

D-STTCO 2,5 GY - Sidoelement

3038406

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3038406>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Universalmodul sidodel
Kapslingsserie	STTCO
Poltal	4
	5

Mått

Bredd	2,5 mm
Höjd	91 mm
Djup	62,3 mm

Materialuppgifter

Färg (Kapsling)	antracitgrå (RAL 7016)
Kåpans material	PA
Ytbeskaffenhet	obehandlad

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 105 °C (beroende på förlusteffekten)
-----------------	---

D-STTCO 2,5 GY - Sidoelement

3038406

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3038406>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3038406>



UL Recognized

Godkännande-ID: E240868

D-STTCO 2,5 GY - Sidoelement

3038406

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3038406>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27190602
ECLASS-15.0	27190602

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

D-STTCO 2,5 GY - Sidoelement

3038406

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3038406>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com