

WT-BASE LS HF 4 - Buntbandssockel



3240706

E-nummer: 1516419

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240706>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Buntbandssockel, för buntband med upp till 4 mm bredd, självhäftande och skruvbar, fästhål 4 mm, buntbandgenomföring på 4 sidor



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3240706
Antal/förp.	100 Styck
Minsta beställningsantal	100 Styck
Försäljningskod	BE713Z
Produktnyckel	BE713Z
GTIN	4046356703932
Vikt per styck (inklusive förpackning)	0,71 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,672 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	HR

WT-BASE LS HF 4 - Buntbandssockel



3240706

E-nummer: 1516419

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240706>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Buntband
Draghållfasthet GRP	120 N

Mått

Bredd	19 mm
Höjd	5 mm
Längd	19 mm
Borrhålsdiameter	4,1 mm
Monteringshålets diameter	4 mm

Innermått

Bredd_inuti	4 mm
-------------	------

Materialuppgifter

Färg	transparent
Material	ABS
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Materialets innehåll	silikon- och halogenfritt

Kabel/ledare

Draghållfasthet	120 N
-----------------	-------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 60 °C
Omgivningstemperatur (montering)	15 °C ... 40 °C

Montering

Monteringssätt	Skruvmontering
	limning

WT-BASE LS HF 4 - Buntbandssockel



3240706

E-nummer: 1516419

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240706>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	23159090
ECLASS-15.0	23159090

ETIM

ETIM 9.0	EC011571
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

WT-BASE LS HF 4 - Buntbandssockel



3240706

E-nummer: 1516419

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240706>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com