

PC - Kodstjärna

3040588

E-nummer: 2912512

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3040588>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kodstjärna, 4 delar, djup: 6 mm, bredd: 3 mm, höjd: 3 mm, färg: röd

Fördelar

- Kan användas i alla plintar, kopplingar och kretskortsgrunddelar
- De enskilda kodelementen skjuts in på kodpositionen i grundplinten och kodnäsan tas bort från motsvarande ställe på kontakten.

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3040588
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Försäljningskod	BE214Z
Produktnyckel	BE214Z
GTIN	4017918832728
Vikt per styck (inklusive förpackning)	0,832 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,802 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	PL

PC - Kodstjärna

3040588

E-nummer: 2912512

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3040588>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kodelement
------------	------------

Materialuppgifter

Färg	röd (RAL 3001)
Material	PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0

Mått

Bredd	3 mm
Höjd	3 mm
Djup	6 mm

PC - Kodstjärna

3040588

E-nummer: 2912512

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3040588>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440203
ECLASS-15.0	27440203

ETIM

ETIM 9.0	EC002311
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com