

D-QTTCBU 1,5 - Ändbricka

3050536

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3050536>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Ändbricka, bredd: 2,2 mm, höjd: 47,8 mm, färg: grå



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3050536
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	BE3Z1X
Produktnyckel	BE3Z1X
GTIN	4046356056267
Vikt per styck (inklusive förpackning)	4,763 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	4,763 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	DE

D-QTTCBU 1,5 - Ändbricka

3050536

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3050536>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Ändplatta
------------	-----------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-60 °C ... 105 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)	-5 °C ... 70 °C ()
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Materialuppgifter

Färg	grå (RAL 7042)
Material	PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0

Mått

Bredd	2,2 mm
Höjd	47,8 mm

D-QTTCBU 1,5 - Ändbricka

3050536

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3050536>



Klassifikationer

ETIM

ETIM 8.0	EC000886
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

D-QTTCBU 1,5 - Ändbricka

3050536

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3050536>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com